


APPLICAZIONE

Una o più rasate
Spessore consigliato
Spessore massimo

200-800 micron
1000 micron



ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le rasate
Carteggiabile a secco
A RAGGI INFRAROSSI
onde medie
onde corte

a 10°C
10 min.
dopo 25 min.

a 20°C
8 min.
dopo 15 min.

10 minuti
5 minuti



CARTEGGIATURA

A SECCO
Quando utilizzato in ritocchi con fondi MS
prima rasata
seconda rasata
area circostante

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

FONDI SOVRAPPLICABILI

Tutti i fondi della gamma MaxMeyer Car Refinish.



DATI TECNICI

Confezione padella da kg. 1,5 cod.1.831.3800/E1,5K (induritore compreso)
 cartuccia da kg. 1,5 cod.1.831.3800/EC1,5K (induritore compreso)
Stoccaggio in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.