


# NUOVO ABF MS

# 1.164.0100

## NUOVO LEGANTE MEDIO SOLIDO ABF MS

Lo Smalto DG Nuovo ABFMS si pone in continuità con la tradizione ABF Max Meyer. È semplice da usare e garantisce eccellenti risultati in termini di brillantezza e aspetto.



## SUPPORTI

Ogni tipo di Primer 2k della linea Max Meyer. Può essere applicato su supporti carteggiati oppure "Wet on Wet"

## PREPARAZIONE

Su Primer 2K carteggiare con with P400  
Carteggiare vecchie finiture con P320-360. Sgrassare con Sgrassante Antisilicone 3600.



	Volume
NUOVO ABF UHS	3
CATALIZZATORE	1
DILUENTE	0,75
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	18"-23"
VITA UTILE	2h



### Importante:

Non applicare Nuovo ABF MS su termoplastica o finiture solventi sensibili.



## CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORE 3240	ABF MS Catalizzatore Lento
CATALIZZATORE 3250	ABF MS Catalizzatore STD
DILUENTI 3210	Diluyente Lento
3220	Diluyente Standard
3230	Diluyente Veloce

## APPLICAZIONE

Ugello	Convenzionale	Airmix
Ugello	mm 1.4-1.7	
Pressione	3-4 bars	
Intervallo fra le mani	5 min 20°C	
Numero di mani	2	
Spessore suggerito	40-60 microns	
Spessore massimo	70 microns	





## ESSICCAZIONE

intervallo fra le mani	3-5min
Fuori polvere	10-15 min
Secco al tatto	4-5 ore
Completamente essiccato 20°C	12 ore
Completamente essiccato 60°C	30 min

## RIVERNICIATURA

Riverniciabile dopo:  
24 ore a 20°C (carteggiare con P400)  
30 min a 60°C (carteggiare con P400)



## CARTEGGIATURA

A SECCO	P400
A UMIDO	Non consigliabile



## DATI TECNICI

Lattaggio	5l
Conservazione	Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore
Resa Teorica	11 sqm/l di prodotto pronto all'uso, Spessore 50 microns



## SICUREZZA E TRATTAMENTO

**Questi prodotti sono destinati al solo uso professionale**  
e non devono essere utilizzati per scopi diversi da quelli specificati  
Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica si basano  
sulle attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche, ed è pertanto  
responsabilità dell'utente prendere le necessarie precauzioni affinché  
il prodotto venga utilizzato ai soli fini consentiti

Per maggiori informazione contattare:  
**PPG ITALIA SALES & SERVICES**  
Via A. De Gasperi 17/19-20020 Lainate (MI)  
Tel: 02931792.1  
Fax: 02931792.52

Per dettagli in materia di salute e sicurezza fare sempre  
riferimento alla Scheda di Sicurezza, disponibile sul sito:  
[http://www.ppg.com/Maxmeyer\\_MSDS](http://www.ppg.com/Maxmeyer_MSDS)

MaxMeyer e il logo MaxMeyer  sono marchi registrati PPG.  
© 2006 PPG Industries. Tutti i diritti riservati.